

Largo type A & B: vergelijking van de max. afstanden van het gezichtsveld (cm) volgens de additie.

Additie	Type A: Degressie -1.00D	Type B: Degressie -1.50D
1.00D	'vertezicht'	
1.25D	400 cm	
1.50D	200 cm	'vertezicht'
1.75D	135 cm	400 cm
2.00D	100 cm	200 cm
2.25D	80 cm	135 cm
2.50D	68 cm	100 cm
2.75D	58 cm	80 cm

Vergelijking afstand van het gezichtsveld op het montagekruis (cm) tussen Resonas Presso, Indoor, Largo en unifocaal glas.

Addition	Resonas Presso WIDE	Resonas Presso LONG	Indoor	Largo (type A)	SV
1.00D	267 cm	400 cm	400 cm	227 cm	100 cm
1.50D	178 cm	267 cm	267 cm	106 cm	67 cm
2.00D	133 cm	200 cm	200 cm	69 cm	50 cm
2.50D	107 cm	160 cm	160 cm	52 cm	40 cm
3.00D	89 cm	133 cm	133 cm	41 cm	30 cm



Tokai Optecs N.V.

Grijpenlaan 25, B-3300 Tienen, Belgium
 Tel. +32 16 46 30 06 • Fax +32 16 46 20 72
 info@tokai.be • www.tokai.be



Tokai Nabijzichtsglazen

Deze glazen zijn exclusief ontworpen voor gebruik op kantoor of binnenshuis. Ze bieden het breedste en helderste gezichtsveld voor zowel dichtbij als op middellange afstand.

Tokai heeft, afhankelijk van uw behoeften, 3 soorten designs ontwikkeld **Largo, Indoor** en **Resonas Presso**.



LARGO


INDOOR

RESONAS PRESSO

Largo is een **degressief glas**, speciaal ontworpen om een duidelijk en breed beeld te hebben in het nabijzicht. Een breder gezichtsveld wordt bereikt door de dioptrieverschifting in de corridor tot een minimum te beperken. Er zijn 2 type designs ontwikkeld in functie van de gewenste bereikwijdte. Largo richt zich tot de leeftijdsgroep 45+ en kan worden gebruikt voor zowel professionele als recreatieve doeleinden.

Design concept van Largo


■ SQUARE design



1) Breed zicht wordt bereikt doorheen de corridor.

2) De vervormingen zijn tot een minimum beperkt door het astigmatisme te verspreiden.

■ 2 design types




Largo Type A: met een **degressie** van **-1.00Dpt** voor een **breder gezichtsveld**.

Largo Type B: met een **degressie** van **-1.50Dpt** voor een **dieper gezichtsveld**.

Power shift


De corridor is ingesteld op 19mm om een breder en dieper gezichtsveld te bereiken. Largo kan gemakkelijk worden gebruikt, omdat het oogpunt op 9mm onder het centreerkruis staat.



Tokai Indoor is een **progressieve glas** dat speciaal is ontworpen om een comfortabel zicht te bieden in binnenomgevingen zoals uw huis of kantoor. Indoor richt zich op het tussenzicht zonder het comfort van verte- en nabijzicht te verwaarlozen. De progressie van de sterkte van het tussenzicht tot het nabijzicht verloopt soepel.

Design concept van Indoor


Bij het kijken naar objecten op middellange afstanden, hebben de ogen de neiging om veel te bewegen in plaats van gewoon gefocust te blijven op een vast punt. Met dit in gedachten ontwikkelde Tokai Indoor om een breder gezichtsveld op het tussenzicht te bieden. Met deze glazen kunnen dragers objecten zien die buiten het middellange bereik bevinden, terwijl een breed gezichtsveld behouden blijft.



Door de soepele overgang van de sterkte van het nabijzicht tot het centreerkruis kan een helder gezichtsveld met weinig vervormingen op het tussenzicht worden verkregen.

Power shift

Dankzij een corridor van 23mm verloopt de overgang naar de additie extreem soepel, waardoor er een bredere corridor ontstaat en zijwaartse vervormingen worden geëlimineerd.



Resonas Presso is een nieuw concept in het gamma progressieve nabijzichtsglazen. TOKAI paste nl. de **"Ergonomic + Neuroscience" designing methode** op het nabijzichtdesign toe.

Resonas Presso WS combineert het **"Ergonomic + Neuroscience" design** met een dubbelzijdig progressief en **dubbelzijdig asferisch design**.



Kies uit een breed of eerder ver gezichtsveld

TYPE WIDE

Voor klanten die een breder gezichtsveld binnen handbereik verkiezen. 37% van de additie wordt bereikt op het centreerkruis.




TYPE LONG

Voor klanten die een verder gezichtsveld verkiezen om de volledige ruimte duidelijk te zien. 25% van de additie wordt bereikt op het centreerkruis.



Kies de corridor lengte

Resonas Presso WS biedt de keuze tussen een corridor lengte van 23mm, 22mm of 21mm.



Resonas Presso biedt de keuze tussen een corridor lengte van 23mm of 21mm.

